

UMK-BE 22,5 - Basiselement

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970028>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Opbouwbehuizing voor elektronische componenten, insteekmoduul-basiselement



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2970028
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHDCA
Productcode	ACHDCA
GTIN	4017918087555
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,39 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,39 g
Douanetarifnummer	84879090
Land van herkomst	PL

UMK-BE 22,5 - Basiselement

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970028>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Onderste deel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UMK
Productfamilie	UMK BE
bouwworm	moduulbreedte 22,5 mm, omdat de behuizing aan de bovenzijde open kan blijven, kunnen de opbouwcomponenten boven de eigenlijke profielhoogte uitsteken
uitvoering	Insteekmodule-basiselement
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
diepte	15,5 mm
lengte	22,5 mm

Buitenafmeting

Profielbreedte (buitenzijde)	77 mm
------------------------------	-------

Binnenafmeting

Profielbreedte (binnenzijde)	72,2 mm
------------------------------	---------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %


UMK-BE 22,5 - Basiselement

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970028>



Tekeningen



UMK-BE 22,5 - Basiselement

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970028>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2970028>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl