


# UMK- 8 RM110DC/MKDS - Meervoudig relaismoduul



2972945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2972945>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, voor 8 steekbare miniatuurrelais of miniatuuroptorelais, met lichtindicatie, ingangsspanning 110 V DC

## Commerciële gegevens

Artikelnummer	2972945
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK6164
GTIN	4017918088873
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	250,42 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	218,94 g
Land van herkomst	DE

## Technische gegevens

### Opmerking

#### Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

### Artikeleigenschappen

Producttype	Meerkanaals relaismoduul
aantal kanalen	8
mogelijke bezetting	miniatuurrelais of miniatuuroptorelais
met bezetting	nee

#### Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilinggraad	2

### Elektrische eigenschappen

Nominale isolatiespanning	260 V AC
test-stootspanning	4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscircuitcircuits) 6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit en uitgangscircuitcircuits)

### Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning $U_N$	110 V DC
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op $U_N$	0,8 ... 1,1
typische ingangsstroom bij $U_N$	2 mA (Lichtindicatie)
beveiligingsschakeling	Vrijloopdiode; Vrijloopdiode polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode
bedrijfsspanningsindicatie	led geel
statusindicatie / kanaal	led geel

### Uitgangsgegevens

mogelijke bezetting	miniatuurrelais of miniatuuroptorelais
---------------------	--

#### schakelen

Type contactswitch	1 wisselcontact
Schakelspanning maximaal	250 V AC/DC
Continue grensstroom	5 A
inschakelstroom maximaal	8 A
foutherkenning (aderbreuk / kortsluiting)	nee

### aansluitgegevens

#### Ingang

# UMK- 8 RM110DC/MKDS - Meervoudig relaismoduul



2972945

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2972945>

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	12
Aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

## uitgang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aantal Aansluitingen	24
aantal polen	3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

## Signalering

statusindicatie aanwezig	ja
--------------------------	----

## Afmetingen

Breedte	135 mm
Hoogte	77 mm
diepte	59 mm

## Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

## Normen en bepalingen

normen / bepalingen	DIN EN 50178
	IEC 60664

## Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

## Tekeningen

schakelschema

