

UMK-16 RM 12DC/MKDS - Meervoudig relaismoduul



2972987

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2972987>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, voor 16 steekbare miniatuurrelais of miniaturoptorelais, met lichtindicatie, ingangsspanning 12 V DC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2972987
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK6164
GTIN	4017918088903
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	487,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	394,52 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Gebruiksbeperking

EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
---------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Meerkanaals relaismoduul
aantal kanalen	16
mogelijke bezetting	miniaturrelais of miniatuuroptorelais
met bezetting	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Nominale isolatiespanning	260 V AC
test-stootspanning	4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscircuitcircuits) 6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit en uitgangscircuitcircuits)

Ingangsgegevens

Nominale ingangsspanning U_N	12 V DC $\pm 10\%$
beveiligingsschakeling	Vrijlooptiode; Vrijlooptiode polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode
bedrijfsspanningsindicatie	led geel
statusindicatie / kanaal	led geel

Uitgangsgegevens

mogelijke bezetting	miniaturrelais of miniatuuroptorelais
---------------------	---------------------------------------

schakelen

Type contactswitch	1 wisselcontact
Schakelspanning maximaal	250 V AC
Continue grensstroom	5 A
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal	1250 VA (bij 250 V AC)
foutherkenning (aderbreuk / kortsluiting)	nee

aansluitgegevens

Ingang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm

UMK-16 RM 12DC/MKDS - Meervoudig relaismoduul



2972987

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2972987>

schroefdraad	M3
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	20
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

uitgang

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aantal Aansluitingen	48
aantal polen	3
Aderdoorsnede massief	0,2 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

Signalering

statusindicatie aanwezig	ja
--------------------------	----

Afmetingen

Breedte	259 mm
Hoogte	77 mm
diepte	59 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen


normen / bepalingen	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen

schakelschema



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl