

PLC-SC-S/H - Schakelaar

2980733

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2980733>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



PLC-INTERFACE, met geïntegreerde schakelaar (handbediening) met schroefaansluiting, voor montage op montagerail NS 35/7,5, ingangsspanning ≤ 72 V DC

Uw voordelen

- Slechts 6,2 mm breed
- Potentiaalvrij retourmeldcontact
- Schroef- en push-in-aansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2980733
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK622E
Productcode	DK622E
Cataloguspagina	Pagina 407 (C-5-2019)
GTIN	4046356051477
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	34,12 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	28,53 g
Douanetariefnummer	85364190
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	schakelaarmoduul
Productfamilie	PLC-INTERFACE
Bedrijfsstoestand	100 % ED

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	Basisisolatie
Overspanningscategorie	III
Vervuilingsgraad	2

Onderhoudsstatus gegevens

datum laatste dataonderhoud	21.03.2025
-----------------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Nominale isolatiespanning	85 V AC
test-stootspanning	0,5 kV

Uitgangsgegevens

schakelen

Schakelspanning maximaal	72 V DC
schakelspanning minimaal	2 V DC
inschakelstroom maximaal	50 mA
schakelstroom minimaal	1 mA
schakelingen maximaal	100 (bij 72 V DC / 50 mA)
	10000 (bij 12 V DC / 100 mA)
isolatieweerstand	100 MΩ

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3
Aderdoorsnede massief	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Aderdoorsnede soepel	0,14 mm² ... 2,5 mm²
	0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls)
	2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls)
Aderdoorsnede AWG	26 ... 14
Aanhaalmoment	0,45 Nm ... 0,55 Nm (In het algemeen dienen deze klemmen bij de aderaansluiting te worden ondersteund (met één hand vasthouden, behuizing ondersteunen))

Afmetingen

Breedte	6,2 mm
Hoogte	80 mm

PLC-SC-S/H - Schakelaar

2980733

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2980733>



diepte	90 mm
--------	-------

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing)
------------------------------------	----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Toelatingen

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normen en bepalingen


normen / bepalingen	IEC 60664
	EN 50178


Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
inbouwpositie	willekeurig

Tekeningen

applicatietekening





Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2980733>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705



UL Recognized
Toelatings-ID: E238705



cULus Listed
Toelatings-ID: E140324

PLC-SC-S/H - Schakelaar

2980733

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2980733>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl