

SD FLASH 256MB - Programma-/configuratiegeheugen



n

2988120

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2988120>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 256 Mbyte



Productbeschrijving

Programma- en configuratiegeheugen voor het opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC. Voor het vrijgeven van diverse functiebouwstenen is als alternatief een programma- en configuratiegeheugen met geïntegreerde licentie leverbaar.

Uw voordelen

- Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar
- Opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2988120
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DRAAZA
GTIN	4046356342360
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,5 g
Land van herkomst	TW

SD FLASH 256MB - Programma-/configuratiegeheugen

n



2988120

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2988120>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Opslagmedium
toepassing	Programma-/configuratiegeheugen
Inbouwpositie	verticaal

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,165 W
---	---------

Voeding

voedingsspanning	3,3 V DC
voedingsspanningsbereik	2,7 V DC ... 3,6 V DC
stroomopname typ.	typ. 50 mA

Materiaal

materiaal behuizing	Kunststof
---------------------	-----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
--------------------------------	------------------

Montage

Inbouwpositie	verticaal
---------------	-----------

SD FLASH 256MB - Programma-/configuratiegeheugen



2988120

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2988120>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl