

VISU+ 2 RT 512 - Visualiseringssoftware



2988612

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2988612>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Runtimelicentie voor Visu+ met beperking tot 512 bytes voor I/O-gegevens en variabelen in Skripting

Uw voordelen

- Toegangsbeveiliging met gebruikersmanagement
- Volledig schaalbare procesafbeeldingen voor toepassing van een design bij diverse apparaten en schermafmetingen
- Software en projecten meertalig door Unicode-ondersteuning en online-omschakeling
- Volledige SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-functionaliteit met visualisering, trendweergave en alarmmanagement
- Datalogging, trendweergave en receptbeheer
- Scripts in VBA en IL te genereren
- Koppeling van de besturing via OPC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2988612
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	DRDAAB
Productcode	DRDAAB
GTIN	4046356479707
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Visualisering
Basisfunctie	knowhow-beveiliging en bescherming door versleuteling van projecten
	Realtime-databankkoppeling met ODBC aan MS Access, MS Excel en SQL-server
	FDA CFR 21 Part 11 compatibel

Systeemeigenschappen

Gebruiksdoel van de software	Visualisering
------------------------------	---------------

Licentie-informatie

Type licentie	Runtimelicentie
---------------	-----------------

Functionaliteit

Basisfunctie	knowhow-beveiliging en bescherming door versleuteling van projecten
	Realtime-databankkoppeling met ODBC aan MS Access, MS Excel en SQL-server
	FDA CFR 21 Part 11 compatibel
Geïntegreerde functie	Online-projectering
	wachtwoordbeveiliging
	Taalomschakeling
Aantal I/O-punten	512

Systeemeisen

harde schijf	min. 1 Gbyte (aanbevolen: 2 GB)
Werkgeheugen	min. 1 Gbyte (2 Gbyte bij Windows Vista en Windows 7)
ondersteunde browsers	Internet Explorer vanaf versie 5.5
Ondersteunde talen	Duits, Engels, Frans, Italiaans
optisch station	dvd-rom
Beeldschermresolutie	1024 x 768 pixel (XGA)

Systeemvereiste ontwikkelingsomgeving

bedieningsapparatuur	toetsenbord, muis
Besturingssysteem	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2

VISU+ 2 RT 512 - Visualiseringssoftware



2988612

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2988612>

	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003

Systeemvereiste runtime-omgeving

Besturingssysteem	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
	Windows® Mobile

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 9.0	EC001416
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl