


FBRI 20-5 N - Vaste brug

3000515

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000515>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vaste brug, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 20, kleur: zilverkleurig

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3000515
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z2X
Productcode	BE1Z2X
GTIN	4017918167332
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	25,49 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	25,49 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	PL

FBRI 20-5 N - Vaste brug

3000515

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000515>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Schroefbare brug
aantal polen	20
Rastermaat	5 mm

Afmetingen

Rastermaat	5 mm
------------	------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Koper
Isolatiemateriaal	PA

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl