

# SB-MER 2-8 - Schakelbrug

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000587>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Schakelbrug, rastermaat: 8,2 mm, aantal polen: 2, lengte: 25 mm, kleur: grijs/oranje



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3000587       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE1Z2X        |
| Productcode                             | BE1Z2X        |
| GTIN                                    | 4046356725538 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,8 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,05 g       |
| Douanetarifnummer                       | 85366990      |
| Land van herkomst                       | CN            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |             |
|--------------|-------------|
| Producttype  | Schakelbrug |
| aantal polen | 2           |
| Rastermaat   | 8,2 mm      |
| potentialen  | 1           |

### Elektrische eigenschappen

|                           |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| belastingsstroom maximaal | 25 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### aansluitgegevens

|                           |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| belastingsstroom maximaal | 25 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorende gegevens van de betreffende aansluitklemmen.) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Afmetingen

|            |          |
|------------|----------|
| Breedte    | 16,4 mm  |
| Hoogte     | 24,7 mm  |
| diepte     | 47,42 mm |
| lengte     | 24,7 mm  |
| Rastermaat | 8,2 mm   |

### Materiaal

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kleur             | meerkleurig       |
|                   | grijs (RAL 7042)  |
|                   | oranje (RAL 2003) |
| materiaal         | Koper             |
| Isolatiemateriaal | PA                |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                  | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)         | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)                                            |
| omgevingstemperatuur (montage)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                                                        |
| omgevingstemperatuur (bediening)                | -5 °C ... 70 °C                                                                                                        |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)          | 20 % ... 90 %                                                                                                          |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                                                                          |

### Montage

# SB-MER 2-8 - Schakelbrug

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000587>



montagetechniek

steekmontage

# SB-MER 2-8 - Schakelbrug

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000587>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SB-MER 2-8 - Schakelbrug

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3000587>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)