


UK 3-RETURN BU - Aansluitklem

3002568

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002568>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Universele aansluitklem met schroefaansluiting, doorsnede: 0,2-2,5 mm², AWG: 24-12, dikte: 5,2 mm, kleur: blauw

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3002568
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BE1211
Productcode	BE1211
GTIN	4017918090333
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,11 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,11 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	PL

UK 3-RETURN BU - Aansluitklem

3002568

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002568>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aansluitklem
Aantal Aansluitingen	2
Aantal rijen	2
potentialen	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	6 kV
--------------------	------

aansluitgegevens

Aantal aansluitingen per etage	2
--------------------------------	---

Etage 1 boven 1 onder 1

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	0,6 ... 0,8 Nm
Striplengte	8 mm
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	24 ... 14 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
doorsnede met inlegbrug massief	4 mm ²
doorsnede met inlegbrug soepel	2,5 mm ²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ² ... 1 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominale stroom	32 A
belastingstroom maximaal	32 A (bij een adersnede van 4 mm ²)
nominale spanning	500 V
aansluiting overeenkomstig norm	UL
Aderdoorsnede AWG	30 ... 12 (omgezet naar IEC)
Nominale stroom	20 A
nominale spanning	300 V

UK 3-RETURN BU - Aansluitklem



3002568

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002568>

aansluiting overeenkomstig norm	CSA
Nominale stroom	25 A
nominale spanning	300 V

Afmetingen

Breedte	5,2 mm
---------	--------

Materiaal

Kleur	blauw
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Ja
--------------	----

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
	UL
	CSA

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32


UK 3-RETURN BU - Aansluitklem

3002568

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002568>

Tekeningen

schakelschema



1 = eindplaat
2 = vaste brug, voor doorverbindingen in het midden van de klem, schroefkoppen met isolatiekraag
3 = vaste brug, voor doorverbindingen in het midden van de klem, met vast aangeperste busjes
4 = inlegbrug
5 = scheidingsplaat
6 = groepscheidingsplaat

UK 3-RETURN BU - Aansluitklem



3002568

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3002568>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl