

FBS-PV PT 2,5-4L - Potentiaalbrug



3012318

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3012318>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Verticale brug tussen twee etages



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3012318
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE2Z2X
Productcode	BE2Z2X
GTIN	4046356645942
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,468 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,419 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Artikel is een toebehoren van: PT 2,5-4L/1P (3012300) PT 2,5-4L/2P (3012310) PT 2,5-PE/3L/2P (3012316) ST 2,5-4L/2P-Z (3041998)
--	---

Artikeleigenschappen

Producttype	verticale brug
aantal polen	1

Elektrische eigenschappen

belastingsstroom maximaal	10 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorengegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
---------------------------	---

aansluitgegevens

belastingsstroom maximaal	10 A (De stroomwaarden voor de bruggen kunnen bij toepassing in verschillende typen aansluitklemmen afwijken. De precieze waarden vindt u in de toebehorengegevens van de betreffende aansluitklemmen.)
---------------------------	---

Afmetingen

Breedte	5 mm
Hoogte	3 mm
diepte	30,6 mm
lengte	3 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

FBS-PV PT 2,5-4L - Potentiaalbrug

3012318

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3012318>



Montage

montagetechniek

steekmontage

FBS-PV PT 2,5-4L - Potentiaalbrug



3012318

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3012318>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS-PV PT 2,5-4L - Potentiaalbrug



3012318

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3012318>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl