

# SK 8 - Schermaansluitklem



3025163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3025163>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ

## Uw voordelen

- Eenvoudige handling
- Royaal, verend drukstuk
- Geschikt voor directe en railmontage
- Kartelschroef
- Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3025163       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE7512        |
| Productcode                             | BE7512        |
| GTIN                                    | 4017918130299 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15,14 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15,07 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85369010      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# SK 8 - Schermaansluitklem

3025163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3025163>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Producttype          | Schermklem |
| Rastermaat           | 12 mm      |
| Aantal Aansluitingen | 1          |
| Aantal rijen         | 1          |


### Elektrische eigenschappen

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W              |
| overgangsweerstand                                    | < 0,001 $\Omega$ |

### aansluitgegevens

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Aansluitmethode                 | schroefaansluiting |
| schroefdraad                    | M4                 |
| Aanhaalmoment                   | 0,6 ... 0,6 Nm     |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN           |

### Afmetingen

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 12 mm                                                                                |
| Hoogte     | 19,5 mm                                                                              |
| diepte     | 48,7 mm                                                                              |
| Rastermaat | 12 mm                                                                                |

### Buitenafmeting

|                |               |
|----------------|---------------|
| buitendiameter | 3 mm ... 8 mm |
|----------------|---------------|

### Materiaal

|           |               |
|-----------|---------------|
| Kleur     | zilverkleurig |
| materiaal | Staal         |

### Kabel/leiding

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| kabelbuitendiameter | 3 mm ... 8 mm |
|---------------------|---------------|

### Normen en bepalingen

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
|---------------------------------|----------|

### Montage

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| montagetechniek | nulverzamelrail |
|-----------------|-----------------|

# SK 8 - Schermaansluitklem


3025163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3025163>




## Tekeningen


Maatschets



Maatschets



diagram



# SK 8 - Schermaansluitklem

3025163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3025163>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250309 |
| ECLASS-15.0 | 27250309 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002020 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# SK 8 - Schermaansluitklem

3025163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3025163>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)