

P-FIX - Doorverbinding

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3038956>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Doorverbinding, breedte: 4 mm, hoogte: 10,5 mm, kleur: grijs



Uw voordelen

- Toepasbaar in alle scheidingsklemmen ...-TG uit het CLIPLINE complete-systeem
- Het klemlichaam P-FIX sluit de scheiding contourgelijk af en kan eenmaal geplaatst niet meer worden verwijderd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3038956
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE2ZWX
Productcode	BE2ZWX
GTIN	4017918975289
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,472 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,45 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Brug
-------------	------

aansluitgegevens

belastingstroom maximaal	20 A
--------------------------	------

Afmetingen

Breedte	4 mm
Hoogte	10,5 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-40 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	125 °C

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

P-FIX - Doorverbinding

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3038956>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3038956>

 CSA Toelatings-ID: 2030668				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	-	15 A	-	-

P-FIX - Doorverbinding

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3038956>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141192
ECLASS-15.0	27141192

ETIM

ETIM 9.0	EC004592
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---