

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Crimpcontact



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3190645>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Moduul-buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in de MSTBC-stekerbehuizing geschoven, voor aders met een doorsnede van 0,5-1,0 mm², bandcontact

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3190645
Verpakkingseenheid	4.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	4.000 Stuks
Verkoopcode	AACCEG
Productcode	AACCEG
GTIN	4017918117436
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,7 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	CN

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Crimpcontact



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3190645>

Technische gegevens

Artikeleigenschaften

Producttype	Crimpcontact
Productfamilie	MSTBC-MT
Rastermaat	0 mm


aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Bus
Striplengte	4 mm ... 4,1 mm
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm² ... 1 mm²
Aderdoorsnede AWG	20 ... 18
aderdiameter incl. isolatie	1,4 mm ... 2,3 mm

Material

contactoppervlak	tin Sn
materiaal contactoppervlak	Tin
metalen oppervlak contactbereik (coating)	tin Sn)

Afmetingen

Maatschets	 Technical drawing of a Maatschets (split pin) showing side, top, and cross-sectional views with dimensions. - Side view dimensions: 4.15, 2.6, 19.8 - Top view dimensions: A₁, B₁, L₃, L₂, L₁, A₂, B₂ - Cross-section A-A dimensions: W, Y, 001 - Cross-section B-B dimensions: X₁, Y₁, 002
Rastermaat	-

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	12 A
-----------------------	------

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	Rolverpakking
--------------------	---------------


MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Crimpcontact

3190645

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3190645>



Tekeningen



MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Crimpcontact

3190645

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3190645>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Crimpcontact



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3190645>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl