

A 35 -20 - Adereindhuls

3200409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200409>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adereindhuls, Lang contactbereik: 20 mm, hulslechte: 20 mm, kleur: zilverkleurig

Uw voordelen

- De adereindhulzen zonder kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3200409
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3412
Productcode	BH3412
GTIN	4017918094058
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,076 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,01 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

A 35 -20 - Adereindhuls

3200409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200409>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	deze adereindhulzen zijn niet in de DIN 46228-1: 1992-08 opgenomen
----------	--

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Producteigenschap	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	35 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	2
Striplengte	20 mm

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	20 mm
Lang contactbereik	20 mm
striplengte maximaal	20 mm
hulsdiameter	8,3 mm
hulswanddikte	0,2 mm
binnenafmeting isolatiekraag	11 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	CU-DHP
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	20 mm
------------	-------

A 35 -20 - Adereindhuls

3200409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200409>




Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

temperatuur langdurig	105 °C
temperatuur kortstondig	120 °C

Tekeningen



Huislengte (b), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdooersnede (k), hulswanddikte (j)

A 35 -20 - Adereindhuls

3200409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200409>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 35 -20 - Adereindhuls

3200409

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200409>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl