

A 0,25- 7 - Adereindhuls

3202478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202478>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adereindhuls, Lang contactbereik: 7 mm, huls lengte: 7 mm, kleur: zilverkleurig



Uw voordelen

- Met de adereindhulzen A 0,25... kunnen ook 0,14 mm²-aders worden verwerkt
- De adereindhulzen zonder kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3202478
Verpakkingseenheid	1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BH3412
Productcode	BH3412
GTIN	4017918157173
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,029 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,029 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

A 0,25- 7 - Adereindhuls

3202478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202478>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
Producteigenschap	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	0,25 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	24
Striplengte	7 mm

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	7 mm
Lang contactbereik	7 mm
striplengte maximaal	7 mm
hulsdiameter	0,8 mm
hulswanddikte	0,15 mm
binnenafmeting isolatiekraag	1,7 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	CU-DHP
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	7 mm
------------	------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

temperatuur langdurig	105 °C
temperatuur kortstondig	120 °C

A 0,25- 7 - Adereindhuls


3202478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202478>



Tekeningen

Maatschets



Huuls lengte (b), binnenmaat isolatiekraag (d), huulsdoorsnede (k), huuls wanddikte (j)

A 0,25- 7 - Adereindhuls

3202478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202478>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 0,25- 7 - Adereindhuls

3202478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3202478>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl