


# PH 2,5/14 - Kabelbehuizing

3209808

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3209808>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbehuizing, rastermaat: 72,8 mm, diepte: 36,8 mm, breedte: 72,8 mm, hoogte: 19,9 mm, aantal polen: 14, kleur: grijs

## Uw voordelen

- Robuuste kabelbehuizing voor trekontlasting van de aansluitleidingen
- Aaneenrijgen, zonder ruimteverlies
- Extra coderingsmogelijkheid voor het coderen van de stekers

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3209808       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE224Z        |
| Productcode                             | BE224Z        |
| GTIN                                    | 4046356367011 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21,425 g      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,84 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# PH 2,5/14 - Kabelbehuizing

3209808

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3209808>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Producttype  | Kabelbehuizingen |
| aantal polen | 14               |
| Rastermaat   | 72,8 mm          |

### Materiaal

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kleur                                                              | grijs (RAL 7042) |
| materiaal                                                          | PA               |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                 | V0               |
| statische kunststoftoepassing in koude                             | -60 °C           |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C           |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)    | 130 °C           |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22          | HL 1 - HL 3      |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23          | HL 1 - HL 3      |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24          | HL 1 - HL 3      |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26          | HL 1 - HL 3      |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)               | 28 MJ/kg         |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)                  | doorstaan        |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)         | doorstaan        |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)                              | doorstaan        |

### Afmetingen

|            |         |
|------------|---------|
| Breedte    | 72,8 mm |
| Hoogte     | 19,9 mm |
| diepte     | 36,8 mm |
| Rastermaat | 72,8 mm |

### Opmerking

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | voor de trekontlasting is een kabelbinder of een kabelklem nodig |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|

# PH 2,5/14 - Kabelbehuizing

3209808

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3209808>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# PH 2,5/14 - Kabelbehuizing

3209808

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3209808>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)