

C-BCI 1,5/2,8 - Kabelschoen

3240015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240015>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vlakstiftkabelschoen, met nok, gesoldeerde hals, rood, 0,5 ... 1,5 mm², stiftbreedte: 2,8 mm, eenvoudige aderinvoer door Easy-Entry, voor horizontale en verticale vercrimping met CRIMPFOX-RCI 6

Uw voordelen

- "Easy Entry" eenvoudige en veilige aderinvoer
- Halogeenvrij
- Elektrolytisch vertind

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240015
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3461
Productcode	BH3461
GTIN	4046356452632
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,809 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,789 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	TW

C-BCI 1,5/2,8 - Kabelschoen

3240015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240015>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Halogeenvrij
	Met "Easy Entry" (conisch invoergebied)
	Gesoldeerd
	PA geïsoleerd
	Galvanisch vertind
	Temperatuurbereik -20 °C ... +105 °C
	Brandbaarheidsklasse V2 volgens UL 94

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	2,8 mm
hulslengte	18 mm
lengte isolatiehuls	10,5 mm
Lang contactbereik	17,5 mm
striplengte maximaal	7 mm
min. materiaaldikte	0,8 mm
binnaafmeting isolatiekraag	4 mm

Materiaal

Kleur	rood (RAL 3001)
materiaal	Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
coating	vertind
Isolatiemateriaal	PA
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	18 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 105 °C
temperatuur langdurig	105 °C

C-BCI 1,5/2,8 - Kabelschoen

3240015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240015>



temperatuur kortstondig	120 °C
-------------------------	--------

C-BCI 1,5/2,8 - Kabelschoen


3240015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240015>



Tekeningen

Maatschets



C-BCI 1,5/2,8 - Kabelschoen

3240015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240015>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-BCI 1,5/2,8 - Kabelschoen

3240015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240015>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl