

C-RC 6/M12 DIN - Ringkabelschoen

3240088

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240088>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ringkabelschoen, niet geïsoleerd, 2,6 ... 6 mm², M12

Uw voordelen

- Voor een optimaal crimpproces is het CRIMPFOX-RC...-gereedschap uit ons CRIMPFOX-perstangenprogramma beschikbaar
- De ringkabelschoenen zonder kunststofhuls zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind voor maximale corrosiebestendigheid
- De hardgesoldeerde perszone maakt maximale aderuittrekwaarden mogelijk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240088
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BH3422
Productcode	BH3422
GTIN	4046356453059
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,088 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,088 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	CN

C-RC 6/M12 DIN - Ringkabelschoen

3240088

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240088>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Design volgens DIN 46234
	Gesoldeerd
	Galvanisch vertind

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	19 mm
hulslengte	32,5 mm
lengte isolatiehuls	6 mm
striplengte maximaal	9 mm
afstand midden-isolatiehuls	20 mm
min. materiaaldikte	1 mm
binnenafmeting isolatiekraag	3,6 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	13 mm
----------------	-------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Koper
coating	vertind

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	32,5 mm
------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	110 °C
--------------------------------	--------

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	DIN 46234
------------------------	-----------

C-RC 6/M12 DIN - Ringkabelschoen

3240088

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240088>



Tekeningen

Maatschets



C-RC 6/M12 DIN - Ringkabelschoen

3240088

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240088>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 6/M12 DIN - Ringkabelschoen

3240088

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240088>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl