

C-FC 6/M8 - Vorkkabelschoen



3240151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240151>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vorkkabelschoen, niet geïsoleerd, 2,6 - 6 mm², M8

Uw voordelen

- De vorkkabelschoenen zonder kunststofhuls zijn uitgevoerd met een hardgesoldeerde hals en realiseren in combinatie met de tangen CRIMPFOX-RC ... en CRIMPFOX-RCI ... maximale aderuittrekkrachten
- De geïsoleerde varianten zijn halogeenvrij en uitgevoerd met "EASY ENTRY"

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240151
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3442
Productcode	BH3442
GTIN	4046356453684
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,106 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,106 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	CN

C-FC 6/M8 - Vorkkabelschoen

3240151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240151>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Design volgens DIN 46234
	Gesoldeerd
	Galvanisch vertind

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	13,5 mm
hulslengte	25 mm
lengte isolatiehuls	6,5 mm
striplengte maximaal	9 mm
afstand midden-isolatiehuls	12 mm
min. materiaaldikte	1 mm
binnaafmeting isolatiekraag	3,6 mm

Binnaafmeting

Binnendiameter	8,4 mm
----------------	--------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Koper
coating	vertind
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	25 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	110 °C
--------------------------------	--------

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	DIN 46234
------------------------	-----------

C-FC 6/M8 - Vorkkabelschoen


3240151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240151>



Tekeningen

Maatschets



C-FC 6/M8 - Vorkkabelschoen

3240151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240151>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FC 6/M8 - Vorkkabelschoen

3240151

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240151>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl