

EC 16 BK - Kroonsteen

3240180

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240180>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kroonsteenstrook van polypropyleen, zwart, voor het aansluiten van massieve aders en soepele aders met en zonder adereindhuls met een doorsnede van 1,5 t/m 16 mm²

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240180
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7321
Productcode	BE7321
GTIN	4046356457859
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	74,18 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	74,18 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	AT

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kroonsteen
aantal polen	12
Rastermaat	15 mm
Aantal Aansluitingen	24
Aantal rijen	1

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	2,43 W
---	--------

aansluitgegevens

nominale doorsnede	16 mm ²
Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M4
Aanhaalmoment	1,2 ... 1,5 Nm
Striplengte	8 mm
Aderdoorsnede massief	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Aderdoorsnede AWG	14 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	2,5 mm ² ... 16 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	14 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	2,5 mm ² ... 10 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	2,5 mm ² ... 10 mm ²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	1 mm ² ... 4 mm ²
Nominale stroom	76 A (bij een aderdoorsnede van 16 mm ²)
belastingstroom maximaal	76 A (bij een aderdoorsnede van 16 mm ²)
nominale spanning	450 V
nominale aderdoorsnede	16 mm ²

Afmetingen

Breedte	20,7 mm
Hoogte	25 mm
diepte	20,7 mm
boorgatafstand	15 mm
Rastermaat	15 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

EC 16 BK - Kroonsteen

3240180

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240180>



Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	-
Isolatiemateriaal	PP

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Technische gegevens

boorgatafstand	15 mm
----------------	-------

Montage

montagetechniek	direct vastschroeven
-----------------	----------------------

EC 16 BK - Kroonsteen

3240180

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240180>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC 16 BK - Kroonsteen

3240180

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240180>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl