

EC 25 BK - Kroonsteen



3240184

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240184>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kroonsteenstrook van polypropyleen, zwart, voor het aansluiten van massieve aders en soepele aders met en zonder adereindhuls met een doorsnede van 10 t/m 25 mm²

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240184
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7321
Productcode	BE7321
GTIN	4046356457880
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	113,38 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	109,86 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	AT

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kroonsteen
aantal polen	12
Rastermaat	16 mm
Aantal Aansluitingen	24
Aantal rijen	1

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	3,26 W
---	--------

aansluitgegevens

nominale doorsnede	25 mm ²
Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M5
Aanhaalmoment	2 ... 3 Nm
Striplengte	9 mm
Aderdoorsnede massief	10 mm ² ... 25 mm ²
Aderdoorsnede AWG	8 ... 4 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	10 mm ² ... 25 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	8 ... 4 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	4 mm ² ... 16 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	4 mm ² ... 10 mm ²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	4 mm ² ... 6 mm ²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	4 mm ² ... 6 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm ² ... 6 mm ²
Nominale stroom	101 A (bij een aderdoorsnede van 25 mm ²)
belastingstroom maximaal	101 A (bij een aderdoorsnede van 25 mm ²)
nominale spanning	750 V
nominale aderdoorsnede	25 mm ²

Afmetingen

Breedte	30 mm
Hoogte	28 mm
diepte	30 mm
boorgatafstand	16 mm
Rastermaat	16 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

EC 25 BK - Kroonsteen

3240184

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240184>



Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	-
Isolatiemateriaal	PP

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Technische gegevens

boorgatafstand	16 mm
----------------	-------

Montage

montagetechniek	direct vastschroeven
-----------------	----------------------

EC 25 BK - Kroonsteen

3240184

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240184>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	98c2346f-4b52-40a1-acaf-e175749a068a