

CD 60X80 - Bedradingskanaal

3240199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240199>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bedradingskanaal voor de installatie en montage in schakelkasten, grijs, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 60 mm, hoogte: 80 mm, lengte: 2000 mm

Uw voordelen

- Dankzij breukplaatsen zonder gereedschap, braamvrij verwijderen van de profielen
- De PPS CD bedradingskanaalschaar maakt eenvoudig, moeiteloos en braamvrij snijden mogelijk dankzij de hefboomoverbrenging en de speciale snijgeometrie
- Gemakkelijk, krachtbesparend en braamvrij snijden met de bedradingskanaalschaar CUTFOX-CD
- De brede, schuine koppen van de bedradingskanaalprofielen garanderen een eenvoudige montage en een perfecte bevestiging van de afdekplaat
- Veilige geleiding van de gelegde kabels door zijdelings in de profielen vast te klikken draadbevestigingsbeugels
- De bedradingskanalen kunnen op eenvoudige wijze met kunststof spijlnagels worden vastgezet

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240199
Verpakkingseenheid	18 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	18 Stuks
Verkoopcode	BE7431
Productcode	BE7431
GTIN	4046356459198
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.358 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.400 g
Douanetariefnummer	39259020
Land van herkomst	DE

CD 60X80 - Bedradingskanaal

3240199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240199>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedradingskanaal
-------------	------------------

Afmetingen

Breedte	60 mm
Hoogte	80 mm
lengte	2000 mm

Materiaal

Kleur	steengrijs (RAL 7030)
materiaal	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	loodvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	nee
--------------	-----

Mechanische eigenschappen

Nuttige dwarsdoorsnede	4179 mm ² (100 %)
Aantal kabels bij vulhoeveelheid 60%	156 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C
--------------------------------	------------------

CD 60X80 - Bedradingskanaal

3240199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240199>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240199>



CSA

Toelatings-ID: 80202282



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 40058456



UL Recognized

Toelatings-ID: E328576

CD 60X80 - Bedradingskanaal

3240199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240199>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 60X80 - Bedradingskanaal

3240199

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240199>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl