

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afdekkap, voor bescherming tegen aanraking en stof



Uw voordelen

- Het afdekprofiel kan stevig op de bijbehorende eindsteun APH-ME worden bevestigd en optioneel worden verzegeld
- Afdekprofielen bieden bescherming tegen het onbevoegd hanteren van klemmenstroken
- Dit profiel is speciaal op de contour van meettransformator-scheidingsklemmen afgestemd
- De afdekkap AH-ME is aan alle zijden gesloten, wordt op de eindsteun bevestigd en kan optioneel worden verzegeld

Commerciële gegevens


Artikelnummer	3240265
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	BE61ZX
Productcode	BE61ZX
GTIN	4046356462884
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	257,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	191,16 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekprofiel
-------------	--------------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	150 mm	
Hoogte	200 mm	
diepte	78 mm	

Materiaal

Kleur	transparant
materiaal	PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	125 °C

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %


AH-ME - Afdekkap

3240265

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240265>



Tekeningen



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC004591
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl