

AI-WM 0,75-8 GY - Adereindhuls

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240543>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adereindhuls met codeerbare isolatiekraag. Bij toepassing van het magazijn kunnen de adereindhulzen met de BLUEMARK worden gecodeerd



Uw voordelen

- Elektrolytisch vertind
- Adereindhulzen van elektrolytisch koper
- Zeer resistente en optimaal leesbare codering dankzij moderne UV-afdruktechnologie
- Crimpen en coderen in één handeling
- Met de BLUEMARK codeerbare adereindhulzen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240543
Verpakkingseenheid	780 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	780 Stuks
Verkoopcode	BH3415
Productcode	BH3415
GTIN	4046356528139
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,23 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,23 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI-WM 0,75-8 GY - Adereindhuls

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240543>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Adereindhuls
-------------	--------------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte		4,6 mm
hulslengte		8 mm
hulsdiameter		1,6 mm
hulswanddikte		0,15 mm
binnenafmeting isolatiekraag		2,9 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	1,3 mm
----------------	--------

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	E-CU
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	= 1,00 mm
---------------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	8 mm
------------	------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

AI-WM 0,75-8 GY - Adereindhuls


3240543

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240543>



Tekeningen

Maatschets



AI-WM 0,75-8 GY - Adereindhuls

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240543>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240543>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

AI-WM 0,75-8 GY - Adereindhuls

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240543>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-WM 0,75-8 GY - Adereindhuls

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240543>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl