

CD-HF 60X100 BU - Bedradingskanaal



3240597

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240597>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bedradingskanaal voor de installatie en montage in schakelkasten, blauw, halogeenvrij, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 60 mm, hoogte: 100 mm, lengte: 2000 mm

Uw voordelen

- Dankzij breukplaatsen zonder gereedschap, braamvrij verwijderen van de profielen
- De PPS CD bedradingskanaalschaar maakt eenvoudig, moeiteloos en braamvrij snijden mogelijk dankzij de hefboomoverbrenging en de speciale snijgeometrie
- Gemakkelijk, krachtbesparend en braamvrij snijden met de bedradingskanaalschaar CUTFOX-CD
- De brede, schuine koppen van de bedradingskanaalprofielen garanderen een eenvoudige montage en een perfecte bevestiging van de afdekplaat
- Veilige geleiding van de gelegde kabels door zijdelings in de profielen vast te klikken draadbevestigingsbeugels
- De bedradingskanalen kunnen op eenvoudige wijze met kunststof spijlnagels worden vastgezet

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240597
Verpakkingseenheid	12 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	12 Stuks
Verkoopcode	BE7442
Productcode	BE7442
GTIN	4046356624398
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.355 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.322 g
Douanetariefnummer	39259020
Land van herkomst	DE

CD-HF 60X100 BU - Bedradingskanaal



3240597

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240597>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedradingskanaal
-------------	------------------

Afmetingen

Breedte	60 mm
Hoogte	100 mm
lengte	2000 mm

Materiaal

Kleur	blauw (RAL 5015)
materiaal	PC/ABS
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
toevoegingen	halogeenvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Mechanische eigenschappen

Nuttige dwarsdoorsnede	5303 mm ² (100 %)
Aantal kabels bij vulhoeveelheid 60%	187 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C
--------------------------------	------------------

CD-HF 60X100 BU - Bedradingskanaal



3240597

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240597>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240597>



CSA

Toelatings-ID: 80202282



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 40058453

DNV

Toelatings-ID: TAE00004VN



UL Recognized

Toelatings-ID: E328576

CD-HF 60X100 BU - Bedradingskanaal



3240597

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240597>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD-HF 60X100 BU - Bedradingskanaal



3240597

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240597>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl