

WT-UV HF 3,6X140 BK - Kabelbinder

3240832

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240832>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbinder, UV- en weersbestendig (ISO 4892_QUV-B 600 h), voor een snelle en permanente bevestiging

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240832
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BE7133
Productcode	BE7133
GTIN	4046356705806
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,68 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,651 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	IT

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelbinders
Trekvastheid GRP	130 N

Afmetingen

Breedte	3,6 mm
lengte	140 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	PA 6.6
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	2 mm ... 35 mm
Trekvastheid	130 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Optimale omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23,00 °C 50,00 % Polyamide 6.6 heeft specifieke hygroscopische eigenschappen. Overeenkomstig de omgevingsluchtvochtigheid neemt het water op of geeft het af. Bij een watergehalte van 2-3 % zijn de eigenschappen optimaal. In de speciaal op het artikel afgestemde verpakking blijft het optimale vochtigheidsniveau behouden. Om de optimale eigenschappen te waarborgen, dienen de volgende punten tijdens de opslag in acht te worden genomen: opslag in gesloten originele verpakking, op korte termijn gebruiken van het artikel na opening van de verpakking, vermijden van blootstelling aan direct zonlicht, vermijden van directe blootstelling aan warmte.
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-10 °C ... 60 °C
bestendigheid tegen UV-straling	ja

Montage

montagetechniek	niet losneembaar
-----------------	------------------

WT-UV HF 3,6X140 BK - Kabelbinder

3240832

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240832>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240832>

DNV

Toelatings-ID: TAE00004VK

WT-UV HF 3,6X140 BK - Kabelbinder

3240832

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240832>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 9.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-UV HF 3,6X140 BK - Kabelbinder

3240832

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240832>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl