

WP-STEEL S 27 - Beschermingsslang



3240864

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240864>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermingsslang, materiaal: Roestvaststaal 1.4301 / AISI 304, beschermklasse: IP40, kleur: zilverkleurig, binnendiameter: 23 mm, totale lengte: 10 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240864
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356738613
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3.000 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	31.410 g
Douanetariefnnummer	83071000
Land van herkomst	DE

WP-STEEL S 27 - Beschermingslang



3240864

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240864>

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Lengte beschermende slang wordt gestrekt gemeten; lengtetolerantie $\pm 5\%$
------------------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermingslang
Trekvastheid GRP	500 N

Afmetingen

Binnenafmeting

Binnendiameter	23 mm
----------------	-------

Materiaal

materiaal	Roestvaststaal 1.4301 / AISI 304
toevoegingen	halogeenvrij

Kabel/leiding

Buigradius, dynamisch	120 mm
Buigradius, statisch	48 mm
Trekvastheid	500 N
Halogeenvrij	ja

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP40
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-200 °C ... 600 °C

WP-STEEL S 27 - Beschermingsslang

3240864

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240864>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430301
ECLASS-15.0	27430301

ETIM

ETIM 9.0	EC001179
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-STEEL S 27 - Beschermingsslang



3240864

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240864>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl