

WP-G HF IP66 PG21 BK - Bescherm slangwartel



3240892

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240892>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelwartel, Pg-schroefdraad, beschermklasse IP66, recht



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240892
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356709996
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	16,632 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	16,71 g
Douanetariefnnummer	39174000
Land van herkomst	DE

WP-G HF IP66 PG21 BK - Bescherm slangwartel



3240892

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240892>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bescherm slangwartel
toepassing	Kabelwartel
schroefmethode	Wartel bescherm slang
kabeluitgang	recht
Schroefdraadsoort	Pg

Afmetingen

Breedte	37 mm
Hoogte	48,5 mm
sleutelwijdte	34 mm
Sleutelwijdte montage	34 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	23 mm
----------------	-------

Materiaal

materiaal	PA 6
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Materiaal wartel	PA
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	Wartel bescherm slang
----------------	-----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
bestendigheid tegen UV-straling	nee

WP-G HF IP66 PG21 BK - Beschermsslantwartel



3240892

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240892>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240892>



UL Recognized

Toelatings-ID: E86359



LR



VDE-goedkeuringssymbool

WP-G HF IP66 PG21 BK - Beschermslangwartel



3240892

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240892>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl