

WP-SC PA HF 28,5 BK - Kabelbeveiliging eindmondstuk



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240985>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbeveiliging eindmondstuk, materiaal: PA 6, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V2, binnendiameter: 20,8 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240985
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356711036
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,256 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,294 g
Douanetariefnnummer	39174000
Land van herkomst	DE

WP-SC PA HF 28,5 BK - Kabelbeveiliging eindmondstuk



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240985>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekkap
-------------	----------

Afmetingen

lengte	22 mm
diameter	28,5 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	20,8 mm
----------------	---------

Materiaal

materiaal	PA 6
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
--------------------------------	-------------------

WP-SC PA HF 28,5 BK - Kabelbeveiliging eindmondstuk



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240985>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240985>



UL Recognized

Toelatings-ID: E86359



LR

WP-SC PA HF 28,5 BK - Kabelbeveiliging eindmondstuk



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240985>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-SC PA HF 28,5 BK - Kabelbeveiliging eindmondstuk



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240985>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl