

WP-G PP HF M12 - Bescherm slangwartel



3240996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240996>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelwartel van PP met metrisch schroefdraad, beschermklasse IP65



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240996
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356711289
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,28 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6,28 g
Douanetariefnnummer	39174000
Land van herkomst	DE

WP-G PP HF M12 - Bescherm slangwartel



3240996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240996>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bescherm slangwartel
toepassing	Kabelwartel
kabeluitgang	recht
Schroefdraadsoort	metrisch

Afmetingen

Breedte	25 mm
Hoogte	43 mm
sleutelwijdte	21 mm
Sleutelwijdte montage	21 mm
	23 mm

Materiaal

materiaal	PP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
Materiaal wartel	PP
toevoegingen	halogeenvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 110 °C

WP-G PP HF M12 - Beschermslangwartel

3240996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240996>



Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240996>



VDE-goedkeuringssymbool

WP-G PP HF M12 - Bescherm slangwartel



3240996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240996>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-G PP HF M12 - Bescherm slangwartel



3240996

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240996>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl