

WP-G BRASS IP40 PG21 - Beschermslangwartel



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241041>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelwartel van messing met Pg-schroefdraad, beschermklasse IP40



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241041
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356711777
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	74,87 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	74,87 g
Douanetarifnummer	74122000
Land van herkomst	DE

WP-G BRASS IP40 PG21 - Beschermslangwartel



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241041>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermslangwartel
schroefmethode	Wartel bescherm slang
uitvoering	buitenschroefdraad
kabeluitgang	recht
Schroefdraadsoort	Pg

Afmetingen

Breedte	39 mm
Hoogte	40 mm
lengte	40 mm
sleutelwijdte	34 mm
Sleutelwijdte montage	34 mm
	36 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	27 mm
----------------	-------

Binnenafmeting

Binnendiameter	20,5 mm
----------------	---------

Materiaal

materiaal	Messing, vernikkeld
Materiaal wartel	messing, vernikkeld
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	Wartel bescherm slang
----------------	-----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP40
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

WP-G BRASS IP40 PG21 - Beschermslangwartel



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241041>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241041>



VDE-goedkeuringssymbool

WP-G BRASS IP40 PG21 - Beschermslangwartel



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241041>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 9.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	acf1ff08-949a-4f3e-9b8a-388b8e150d1d