

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Monteringsskinneadapter




1658118

El-nr.: 6935503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658118>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Monteringsskinneadapter, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: PC-GF, tilkoblingstype: IDC-hurtigkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 24- 22, farge: grå

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1658118
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BAB
Produktnøkkel	ABNMAY
GTIN	4046356149174
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	60,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	60,6 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CH

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Monteringsskinneadapter



1658118

El-nr.: 6935503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658118>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Patchpanel
Anvendelse	Ethernet
Poltall	8
Antall kabelutganger	1
Antall stikkplasser	1
Skjermet	ja


Elektriske egenskaper

Merkespenning (III/3)	50 V
Merkestøtspenning	$\geq 1 \text{ kV}$
Merkestrøm	1 A
Frekvensområde	250 MHz
Isolasjonsmotstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Overføringsegenskaper (kategori)	CAT6

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	IDC-hurtigkobling
-----------------	-------------------

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	26,8 mm
Høyde	71 mm
Lengde	81,4 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Husmateriale	PC-GF
Materiale kontakt	Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate	Gull over nikkel
Materiale kontaktholder	PC

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	4,5 mm ... 8 mm
---------------------	-----------------

Mekaniske egenskaper

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Monteringsskinneadapter



1658118

EI-nr.: 6935503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658118>

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	≥ 750
---------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
	IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)	1
Omgivelsestemperatur (drift)	-10 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montering

Monteringstype	Skinnemontering
Monteringsinformasjon	DIN-skinne NS 35
	Monteres på 35 mm standard monteringsskinne i henhold til DIN EN 60715

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Monteringsskinneadapter




1658118

EI-nr.: 6935503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658118>

Tegninger



Patchpanel RJ45

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Monteringsskinneadapter



1658118

EI-nr.: 6935503

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1658118>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com