

# EB 3- 6 - Insticksbrygga



0201142

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201142>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Insticksbrygga, delning: 6,2 mm, poltal: 3, färg: grå



## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0201142       |
| Antal/förp.                            | 100 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 100 Styck     |
| Försäljningskod                        | BE1Z2X        |
| Produktnyckel                          | BE1Z2X        |
| GTIN                                   | 4017918098865 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,693 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,665 g       |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# EB 3- 6 - Insticksbrygga



0201142

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201142>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |                |
|------------|----------------|
| Produkttyp | Insticksbrygga |
| Poltal     | 3              |
| Delning    | 6,2 mm         |

### Mått

|         |        |
|---------|--------|
| Delning | 6,2 mm |
|---------|--------|

### Materialuppgifter

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Färg               | grå (RAL 7042)    |
| Material           | CuZn (förnicklad) |
| Isolationsmaterial | PA                |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                            | -60 °C ... 105 °C                                                        |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)   | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering)           | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Omgivningstemperatur (manövrering)         | -5 °C ... 70 °C                                                          |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                            |

### Montering

|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringssätt | Skruvmontering |
|----------------|----------------|

# EB 3- 6 - Insticksbrygga

0201142

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201142>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)