

MPS-IH RD - Isolerstopphylsa



0201676

E-nummer: 2911623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201676>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Isolerstopphylsa, färg: röd



Fördelar

- Tvådelad mätpropp för individuell färgsammansättning för kontakten
- Mätpropparna jackas i plintarnas funktionsschakt i CLIPLINE complete-systemet eller i provuttag som är avsedda för detta

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0201676
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z3X
Produktnyckel	BE1Z3X
GTIN	4017918098155
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,269 g
Tullnummer	85472000
Ursprungsland	PL

0201676

E-nummer: 2911623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201676>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Isolerhölje
------------	-------------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
----------------	-----------------------

Mått

Bredd	4,6 mm
Höjd	27,5 mm
Djup	27,5 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsmaterial	PA
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-40 °C
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

MPS-IH RD - Isolerstopphylsa



0201676

E-nummer: 2911623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201676>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141192
ECLASS-15.0	27141192

ETIM

ETIM 9.0	EC004592
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0201676

E-nummer: 2911623

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0201676>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com