

AK 35 - Anslutningsplint

0404046

E-nummer: 2910434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404046>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Anslutningsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm², area: 2,5 mm² - 35 mm²,
montering: Nollledarsamlingsskena, färg: silverfärgad

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0404046
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE7331
Produktnyckel	BE7331
GTIN	4017918001865
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,02 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	17,75 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

AK 35 - Anslutningsplint

0404046

E-nummer: 2910434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404046>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Avtappningsplint
Antal anslutningar	1
Antal rader	1

Elektriska egenskaper

Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	4,06 W
Märkström I_N	125 A
Nolledarsamlingsskenans strömbelastning	140 A


Anslutningsdata

Märkarea	35 mm ²
----------	--------------------

Etage 1 oben 1 unten 1

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Skruvgänga	M6
Åtdragningsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Avisoleringslängd	16 mm
Anslutning enligt norm	IEC / EN
Ledararea styv	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledararea AWG	12 ... 2 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	12 ... 2 (omräknat enligt IEC)
2 ledare med samma area, styva	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Belastningsström maximal	125 A (vid 35 mm ² ledararea)
Märkarea	35 mm ²

Mått

Måttskiss	
Bredd	14,3 mm
Höjd	26 mm
Djup	43 mm
Längd	26 mm

AK 35 - Anslutningsplint

0404046

E-nummer: 2910434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404046>



Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2

Standarder och bestämmelser

Anslutning enligt norm	IEC / EN
------------------------	----------

Montering

Monteringssätt	Nolledarsamlingsskena
----------------	-----------------------

AK 35 - Anslutningsplint

0404046


E-nummer: 2910434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404046>



Ritningar

Måtskiss




AK 35 - Anslutningsplint

0404046

E-nummer: 2910434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404046>



AK 35 - Anslutningsplint

0404046

E-nummer: 2910434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404046>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404046>



EAC

Godkännande-ID: KZ7500651131219505

AK 35 - Anslutningsplint



0404046

E-nummer: 2910434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404046>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AK 35 - Anslutningsplint

0404046

E-nummer: 2910434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404046>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com