

ABN 2/SS - Stödbock

0404460

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404460>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Dubbel stödbock, av isolationsmaterial, användbar för samlingsskena 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, höjd i stängt tillstånd: 39 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0404460
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE7113
Produktnyckel	BE7113
GTIN	4017918001902
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,52 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,32 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Stödblock
Poltal	2,00

Elektriska egenskaper

Märkström I_N	0 A
-----------------	-----

Mått

Måttskiss	
Bredd	10 mm
Höjd	47 mm
Djup	39 mm
Längd	47 mm
Diameter	4,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Temperaturindex för isoleringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	125 °C
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C

ABN 2/SS - Stödbock

0404460

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0404460>




Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %
--	---------------

Montering

Monteringssätt	Direkt montering
----------------	------------------

Ritningar

Måttskiss



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com