

REKORD KER-EX - Genomgångsplint



0551054

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0551054>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 76 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,5 mm² - 16 mm², monteringssätt: NS 32, färg: ljusbrun

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0551054
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BE1211
Produktnyckel	BE1211
GTIN	4017918002886
Vikt per styck (inklusive förpackning)	50,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	48,785 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Högtemperaturplint
Antal anslutningar	2
Antal rader	1

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	2
Skruvgänga	M 4
Åtdragningsmoment	1,2 ... 1,8 Nm
Avisoleringslängd	11 mm
Ledararea styv	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Ledararea AWG	20 ... 6 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	20 ... 8 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Märkström	76 A
Belastningsström maximal	76 A
Märkspänning	800 V

Mått

Bredd	10,2 mm
-------	---------

Materialuppgifter

Färg	ljusbrun
Material	Keramik
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Ja
----------------	----

Montering

Monteringssätt	NS 32
----------------	-------

REKORD KER-EX - Genomgångsplint



0551054

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0551054>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com