

# D-OTTA 6-T - Ändbricka

0790459

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0790459>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Ändbricka, djup: 41 mm, bredd: 2 mm, höjd: 69 mm, färg: grå



## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0790459       |
| Antal/förp.                            | 50 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 50 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE4Z1X        |
| Produktnyckel                          | BE4Z1X        |
| GTIN                                   | 4017918005566 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,627 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,418 g       |
| Tullnummer                             | 85389099      |
| Ursprungsland                          | DE            |

## Tekniska data

## Artikelegenskaper

|            |           |
|------------|-----------|
| Produkttyp | Ändplatta |
|------------|-----------|

## Miljö- och livslängdsvillkor

## Omgivningsförhållanden

|                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                            | -40 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport)   | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)                                      |
| Omgivningstemperatur (montering)           | -5 °C ... 70 °C                                                                                               |
| Omgivningstemperatur (manövrering)         | -5 °C ... 70 °C                                                                                               |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift)     | 20 % ... 90 %                                                                                                 |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                                                                 |

## Materialuppgifter

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Färg                                                    | grå (RAL 7042) |
| Material                                                | PA             |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                          | V2             |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla             | -40 °C         |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 125 °C         |

## Mått

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Bredd             | 2 mm  |
| Höjd              | 69 mm |
| Djup              | 41 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 52 mm |

# D-OTTA 6-T - Ändbricka

0790459

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0790459>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)