

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Märkbandsremsa



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800268>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkbandsremsa, Märkkarta, vit, märkt, märkt på längden: löpande tal från 1 ... 100, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 100, textfältets höjd: 5,2 mm, textfältets bredd: 4,2 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800268
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2123
Produktnyckel	BG2123
GTIN	4017918005863
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,57 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,474 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Märkbandsremsa



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800268>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	4,2 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	100
Antal skyltar per rad	10
tryckriktning	märkt på längden
märkning	löpande tal från 1 ... 100

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	3,55 mm
Höjd	6,5 mm
Djup	1,6 mm
Delning	4,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	4,2 mm
Textfältets höjd	5,2 mm

Standarder och bestämmelser

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Märkbandsremsa



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800268>

Vattenfast

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Märkbandsremsa



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800268>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Märkbandsremsa



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800268>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com