

PMH 0:GROSSBUCHSTABEN J - Ledarmärkningshylsa



0800433:J

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800433:J>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarmärkningshylsa, märkt på längden med stora bokstäver: Bokstäver, passande för diameter 1,4 ... 2,5 mm, gul, monteringsätt: påskjutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800433:J
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG222B
Produktnyckel	BG222B
GTIN	4017918559335
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,07 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,07 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	CZ

PMH 0:GROSSBUCHSTABEN J - Ledarmärkningshylsa



0800433:J

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800433:J>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt ledarskylt
------------	------------------

Märkning

märkning	Bokstäver
----------	-----------

Mått

Bredd	3,2 mm
Längd	4,50 mm

Yttermått

Ytterdiameter	1,4 mm ... 2,5 mm
---------------	-------------------

Textfält

Textfältets bredd	3,20 mm
Textfältets höjd	2,60 mm

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	Etylenvinylacetat (EVA)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialens innehåll	silikon-, halogen- och kadmiumfri

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

PMH 0:GROSSBUCHSTABEN J - Ledarmärkningshylsa



0800433:J

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800433:J>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com