

# PMH 0:GROSSBUCHSTABEN M - Ledarmärkningshylsa



0800433:M

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800433:M>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation  
en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarmärkningshylsa, märkt på längden med stora bokstäver: Bokstäver, passande för diameter  
1,4 ... 2,5 mm, gul, monteringsätt: påskjutning

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0800433:M     |
| Antal/förp.                            | 100 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 100 Styck     |
| Försäljningskod                        | BG222B        |
| Produktnyckel                          | BG222B        |
| GTIN                                   | 4017918559366 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 60 MGM        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 60 MGM        |
| Tullnummer                             | 49119900      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# PMH 0:GROSSBUCHSTABEN M - Ledarmärkningshylsa



0800433:M

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800433:M>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Ledarmärkning |
| Märkning   |               |
| märkning   | Bokstäver     |

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 3,2 mm  |
| Längd | 4,50 mm |

### Yttermått

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Ytterdiameter | 1,4 mm ... 2,5 mm |
|---------------|-------------------|

### Textfält

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Textfältets bredd | 3,20 mm |
| Textfältets höjd  | 2,60 mm |

### Materialuppgifter

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Färg                           | gul (RAL 1018)                    |
| Material                       | Etylenvinylacetat (EVA)           |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0                                |
| Materialets innehåll           | silikon-, halogen- och kadmiumfri |

### Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

### Montering

|                |             |
|----------------|-------------|
| Monteringssätt | påskjutning |
|----------------|-------------|

# PMH 0:GROSSBUCHSTABEN M - Ledarmärkningshylsa



0800433:M

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800433:M>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)