

US-EML (20X8) - Etikett



0800458

E-nummer: 2942223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800458>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Etikett, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 64, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 20 mm

Fördelar

- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, snabbt och ekonomiskt
- UniSheet-märkningsfamiljerna US-EML ... erbjuder skyltar för märkning av utrustning i styrsystem, anläggnings- och apparatskåpstillsättning
- De förstansade etiketterna kan enkelt separeras och monteras
- Märkkartorna har plats för funktionstexter i projektfälten
- I kombination med högvärdiga färgband får man en beständig märkning för tuffa miljöer
- För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800458
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2419
Produktnyckel	BG2419
GTIN	4046356606325
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,767 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,46 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

US-EML (20X8) - Etikett

0800458

E-nummer: 2942223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800458>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Märkning

Antal enskilda skyltar	64
Antal skyltar per rad	4
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort, UV-LED-teknik

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	50 µm
Styrka klister	20 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	20 mm
Höjd	8 mm
Djup	0,06 mm

Textfält

Textfältets bredd	20 mm
Textfältets höjd	8 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

US-EML (20X8) - Etikett

0800458

E-nummer: 2942223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800458>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EML (20X8) - Etikett

0800458

E-nummer: 2942223

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800458>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com