

PMH 1:GROSSBUCHSTABEN R - Ledarmärkningshylsa



0800475:R

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800475:R>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarmärkningshylsa, märkt på längden med stora bokstäver: Bokstäver, passande för diameter 1,9 ... 3,8 mm, gul, monteringsätt: påskjutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800475:R
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG222B
Produktnyckel	BG222B
GTIN	4017918558994
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,096 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,086 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	CZ

PMH 1:GROSSBUCHSTABEN R - Ledarmärkningshylsa



0800475:R

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800475:R>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt ledarskylt
utförande	Profil

Märkning

märkning	Bokstäver
----------	-----------

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

Materialuppgifter

Färg	gul
Material	Etylenvinylacetat (EVA)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikon-, halogen- och kadmiumfri

Mått

Bredd	3,2 mm
Längd	4,50 mm

Yttermått

Ytterdiameter	1,9 mm ... 3,8 mm
---------------	-------------------

Textfält

Textfältets bredd	3,20 mm
Textfältets höjd	2,60 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

PMH 1:GROSSBUCHSTABEN R - Ledarmärkningshylsa



0800475:R

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800475:R>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com