

PMH 2:GROSSBUCHSTABEN B - Ledarmärkningshylsa



0800514:B

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800514:B>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarmärkningshylsa, märkt på längden med stora bokstäver: Bokstäver, passande för diameter 3,0 ... 6,0 mm, gul, monteringsätt: påskjutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800514:B
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG222B
Produktnyckel	BG222B
GTIN	4017918490515
Vikt per styck (inklusive förpackning)	310 MGM
Vikt per styck (exklusive förpackning)	310 MGM
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	CZ

PMH 2:GROSSBUCHSTABEN B - Ledarmärkningshylsa



0800514:B

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800514:B>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
Märkning	
märkning	Bokstäver

Mått

Bredd	4,2 mm
Höjd	9,5 mm
Längd	6,60 mm

Yttermått

Ytterdiameter	3 mm ... 6 mm
---------------	---------------

Textfält

Textfältets bredd	4,20 mm
Textfältets höjd	2,60 mm

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	Etylenvinylacetat (EVA)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikon-, halogen- och kadmiumfri

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

PMH 2:GROSSBUCHSTABEN B - Ledarmärkningshylsa



0800514:B

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800514:B>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com