

EMLC (40X8)R YE - Vävetikett

0800555

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800555>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Vävetikett, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 40 mm

Fördelar

- Skylten EMLC består av en vävfolie med mycket små återställningskrafter
- Gör det möjligt att klistra etiketten över kanter och rundningar
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLC ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800555
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356606912
Vikt per styck (inklusive förpackning)	152,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	152,5 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EMLC (40X8)R YE - Vävetikett

0800555

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800555>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Produktegenskap	Låg returkraft

Märkning

Antal enskilda skyltar	1000
Antal skyltar per rad	2
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	PA
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	0 °C ... 125 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	40 mm
Höjd	8 mm
Djup	0,15 mm

Textfält

Textfältets bredd	40 mm
Textfältets höjd	8 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EMLC (40X8)R YE - Vävetikett

0800555

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800555>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLC (40X8)R YE - Vävetikett

0800555

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800555>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com