

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Färgband



0800687

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800687>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Färgband, för rullskrivare för märkning av produktgrupperna TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB..., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W..., PMM..., längd: 50 m, rullens längd: 50 m, bredd: 110 mm, färg: svart

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800687
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG1223
Produktnyckel	BG1223
GTIN	4046356644822
Vikt per styck (inklusive förpackning)	114 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	111,6 g
Tullnummer	96121010
Ursprungsland	CN

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Färgband



0800687

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800687>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Färgband
------------	----------

Märkning

Identifieringsteknik	Termoskrivare
----------------------	---------------

Mått

Bredd	110 mm
Längd	50 m
Rullens längd	50 m

Materialuppgifter

Färg	svart (RAL 9005)
Material	Polyester

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	5 °C ... 35 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	30 % ... 85 %
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	24 månader efter produktionsdatum.

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Färgband



0800687

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800687>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Färgband



0800687

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800687>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com