

EB 2- BK 4 - Insticksbrygga



0801157

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801157>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Insticksbrygga, 2-polig, för bandplint BK 4



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801157
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BE1Z2X
Produktnyckel	BE1Z2X
GTIN	4017918006273
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,987 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,987 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Insticksbrygga
Poltal	2

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	Cu
Isolationsmaterial	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

EB 2- BK 4 - Insticksbrygga



0801157

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801157>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---