

CES-LRG-BK-29 - Kabelhylsa

0801648

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801648>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kabelhylsa, stor, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 28 mm ... 29 mm, material: NBR, färg: svart, längd: 53 mm, bredd: 39 mm, höjd: 17 mm



Produktbeskrivning

Slitsade kabelhylsor Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 28 ... 29 mm diameter, kan användas i CES-tättningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801648
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7CCX
Produktnyckel	AF7CCX
GTIN	4046356674393
Vikt per styck (inklusive förpackning)	24,32 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	24,32 g
Tullnummer	40169997
Ursprungsland	TW

CES-LRG-BK-29 - Kabelhylsa

0801648

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801648>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhylsa
Antal ledningar	1

Mått

Måttskiss	
Bredd	39 mm
Höjd	17 mm
Längd	53 mm

Materialuppgifter

Material	NBR
----------	-----

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	1x 28 mm ... 29 mm
------------------------	--------------------

Karakteristik

Hylsstorlek	stor
Utförande, Format	Rundkabel
Utförande, Kabelhylsa	slitsad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP54 (Monteringsanvisningarna ska beaktas)
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C (statisk)


CES-LRG-BK-29 - Kabelhylsa

0801648

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801648>



Ritningar



Måttskiss

CES-LRG-BK-29 - Kabelhylsa

0801648

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801648>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801648>

DNV

Godkännande-ID: TAE00003VJ

CES-LRG-BK-29 - Kabelhylsa

0801648

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801648>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com