

CES-B16-SF-PLBK - Påsnäppsram



0801651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801651>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Påsnäppsram, konstruktion: B16, material: PA (halogenfri), färg: svart, längd: 128 mm, bredd: 64 mm, höjd: 39 mm

Fördelar

- Kan även användas med vanliga vägguttag för robusta jackbara industridon

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801651
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7CBX
Produktnyckel	AF7CBX
GTIN	4046356674164
Vikt per styck (inklusive förpackning)	90,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	56,86 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

CES-B16-SF-PLBK - Påsnäppsram

0801651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801651>



Tekniska data


Anmärkning

Användningsanvisning	Montageskruvar ingår ej i leveransomfattningen. Väggtagets bredd får max. vara 51 mm (istället för 35 mm som för robusta jackbara industridon).
----------------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ramar för kabelhylsor
Konstruktion	B16
Ramtyp	Påsnäppsram

Mått

Måttskiss	
Bredd	64 mm
Höjd	39 mm
Längd	128 mm
Borrhålsavstånd horisontellt	32 mm
Borrhålsavstånd vertikalt	103 mm
Borrhålsdiameter	4,5 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	86 mm

Materialuppgifter

Material	PA (halogenfri)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C (statisk)

Montering

Montageanvisning	M4-montageskruv, vridmoment 1,8 Nm. Video-Tutorial för montage av produkten finns under Downloads i kategorin Video.
------------------	---

CES-B16-SF-PLBK - Påsnäppsram



0801651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801651>



Ritningar

Måttskiss




Måttskiss

CES-B16-SF-PLBK - Påsnäppsram

0801651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801651>



Monteringsöppning

CES-B16-SF-PLBK - Påsnäppsram

0801651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801651>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801651>

DNV

Godkännande-ID: TAE00003VJ

CES-B16-SF-PLBK - Påsnäppsram

0801651

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801651>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,66 kg CO2e
---------	--------------