

CES-B16-SFFS-PLBK - Tätningssram



0801659

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801659>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Tätningssram, med skruvlås, konstruktion: B16, Antal kabelhylsor (liten): 8, material: PA (halogenfri), färg: svart, längd: 120 mm, bredd: 58 mm, höjd: 20 mm

Fördelar

- Kan även användas med vanliga vägguttag för robusta jackbara industridon

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801659
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7CAX
Produktnyckel	AF7CAX
GTIN	4046356674133
Vikt per styck (inklusive förpackning)	161,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	146,7 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

CES-B16-SFFS-PLBK - Tätningsram



0801659

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801659>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning	Montageskruvar ingår ej i leveransomfattningen. Väggtagets bredd får max. vara 51 mm (istället för 35 mm som för robusta jackbara industridon).
----------------------	---


Artikelegenskaper

Produkttyp	Ramar för kabelhylsor
Konstruktion	B16
Ramtyp	Tätningsram

Anslutningsdata

Åtdragningsmoment	2 Nm ... 4 Nm (Låsskruv)
	1,8 Nm (Montageskruv, M4 (ISO4762 / DIN912))

Mått

Måttskiss	
Bredd	58 mm
Höjd	20 mm
Längd	120 mm
Borrhålsavstånd horisontellt	32 mm
Borrhålsavstånd vertikalt	103 mm
Borrhålsdiameter	5,5 mm

Byggmått

Bredd monteringsöppning	35 mm
Längd monteringsöppning	86 mm

Materialuppgifter

Material	PA (halogenfri)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Karakteristik

Antal kabelhylsor	0 ... 8 (små hylsor, beror av antalet monterade stora hylsor)
	0 ... 2 (stora hylsor, beroende av antalet monterade små hylsor)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
-------------	------

	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C (statisk)

Montering

Montageanvisning	Låsskruv M4 med 3 mm insexhuvud, vridmoment 3 ... 4 Nm, 1 stor hylsa kräver utrymmet från 4 små hylsor, montageskruv M4 (ISO 4762/DIN 912), vridmoment 1,8 Nm Vid väggmontage ska bifogade tätningen appliceras mellan väggen och tättningsramen. IP54: vid lodrät tättningsramsmontage / vid vågrät tättningsramsmontage (kabelanslutningsriktning nedtill). IP65: vid användning av konkåporna CES-SRC-BK / CES-LRC-BK och lodrät montering / vågrät montering (kabelanslutningsriktning nedtill) av tättningsramen direkt på kapslingsväggen och användning av ett 3,6 mm brett buntband (t.ex. artikel 3240744).
------------------	--


CES-B16-SFFS-PLBK - Tätningssram

0801659


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801659>



Ritningar




Måttskiss



Monteringsöppning

Schematisk ritning



CES-B16-SFFS-PLBK - Tätningsram



0801659

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801659>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801659>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026

DNV

Godkännande-ID: TAE00003VJ

CES-B16-SFFS-PLBK - Tätningsram



0801659

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801659>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 9.0	EC000211
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	1,431 kg CO2e
---------	---------------